


**HOLEX****Șlefuitoare în evantai Material abraziv (SiC), grosier, Ø capului × lățimea capului: 80X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm. Granulația din carbură de siliciu cu muchii ascuțite (SiC) asigură un comportament agresiv de șlefuire și o finisare **ușor lucioasă**.

**Aplicație:**

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea CrNi și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

**Descriere tehnică**

Ø cap	80 mm
Turație recomandată	4000 min <sup>-1</sup>
Ø cozii	6 mm
Turație maximă	7000 min <sup>-1</sup>
Lățimea capului	50 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu

Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Comparație granulație	100
Grad de finețe	grosier
Caracteristici nume produs	grosier
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		