


HOLEX**Șlefuitoare în evantai Material abraziv (SiC), fin, Ø capului × lățimea capului:
80X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554973 80X50
GTIN	4045197804037
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm. Granulația din carbură de siliciu cu muchii ascuțite (SiC) asigură un comportament agresiv de șlefuire și o finisare **ușor lucioasă**.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea CrNi și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Ø cap	80 mm
Turație recomandată	4000 min ⁻¹
Lățimea capului	50 mm
Ø cozii	6 mm
Turație maximă	7000 min ⁻¹
Material abraziv	Carbură de siliciu

Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Comparație granulație	280
Grad de finețe	fin
Caracteristici nume produs	fin
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		