



Mașină de carotat, Tip: MAB485



Date comandă

Numărul de comandă	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Clasa articolului	07E

Descriere

Execuție:

- **Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.**
- **Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.**
- **Cutie de viteze cu baie de ulei.**

Mașini multifuncționale puternice pentru găurirea, **filetarea**, alezarea și adâncirea tuturilor tipurilor de materiale. **Funcționarea spre dreapta / stânga**, sistemul electronic de reglare cu arbore, portscula cu **sistem Keyless de schimbare rapidă a uneltei** și protecția termică oferă numeroase posibilități de utilizare. **Inclusiv carote Ø 14 / 18 / 22 mm**, adâncime de tăiere 30 mm; **Inclusiv mandrină de strângere SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptor pentru tarod M10 / M12 / M16.**

Aplicație:

Reglarea continuă a turației pentru variațiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghiilor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor și burghiilor de carotat pentru toate tipurile de materiale.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, **cârlig magnetic pentru așchii metalice**, sistem de lubrifiere și instrument de operare.

Notă:

- **Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.**

- **Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.**
- **Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.**

Descriere tehnică

Lățime talpă magnetică	168 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	18 mm
Putere absorbită	1150 W
Dimensiunile portsculei	19 mm Weldon
Ø maxim frecare	18 mm
Lățime	175 mm
Greutate	13 kg
Lungime	295 mm
Interval de turație treapta 2	100 - 450 min ⁻¹
Ø maxim teșire	40 mm
Înălțime	440 mm
Cursa de lucru	160 mm
Interval de turație treapta 1	50 - 250 min ⁻¹
Lungime talpă magnetică	84 mm
Ø maxim filetare în oțel	M16 mm
Denumirea producătorului	MAB485
Formă portsculă	CM2
Ø maxim carotare în oțel	40 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Valiză de transport
Tip produs	Mașină de carotat

Accesorii

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Set de carote HSS	118825
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16