



Mașină de carotat, Tip: MAB825



Date comandă

Numărul de comandă	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Clasa articolului	07E

Descriere

Execuție:

- **Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.**
- **Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.**
- **Cutie de viteze cu baie de ulei.**

Pachet de forță pentru aplicații dificile. Carote cu Ø de până la 100 mm. **Filetare până la maxim M30** cu ajutorul

adaptoarelor livrate. Cu sistem de prindere MK3, cu **sistem de găurire cu înlocuire rapidă Keyless**. Protecția termică și cuplajul la suprasarcină protejează mașina și unealta. Un motor cu 4 trepte de viteză, sistem electronic de reglare a arborelui și decuplare a momentului permite reglarea optimă a turației fără pierdere de putere. **Inclusiv carote Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, adâncime de tăiere 55 mm; **adaptor pentru tarod M20 / M24 / M27**.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, **cârlig magnetic pentru așchii metalice**, sistem de lubrifiere și instrument de operare.

Notă:

- **Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.**
- **Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.**

· **Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.**

Descriere tehnică

Formă portsculă	CM3
Denumirea producătorului	MAB825
Interval de turație treapta 2	65 - 175 min ⁻¹
Lățime	240 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	31,75 mm
Interval de turație treapta 1	40 - 110 min ⁻¹
Ø maxim frecare	31,75 mm
Dimensiunile portsculei	19 mm, 32 mm Weldon
Lungime	370 mm
Ø maxim carotare în oțel	100 mm
Greutate	25 kg
Cursa de lucru	255 mm
Ø maxim filetare în oțel	M30 mm
Interval de turație treapta 3	140 - 360 min ⁻¹
Lățime talpă magnetică	220 mm
Ø maxim teșire	50 mm
Putere absorbită	1800 W
Interval de turație treapta 4	220 - 600 min ⁻¹
Înălțime	475 mm
Lungime talpă magnetică	110 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Valiză de transport
Tip produs	Mașină de carotat

Accesorii

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Set de carote HSS	118825
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20