



## Mașină de carotat SB, Tip: MAB485



### Date comandă

Numărul de comandă	076536 MAB485
GTIN	4250187513688
Clasa articolului	07E

### Descriere

#### Execuție:

- **Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.**
- **Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.**
- **Cutie de viteze cu baie de ulei.**

Mașină de carotat cu **Swivel Base**, o **posibilitate de ajustare când magnetul este pornit**. Interval de rotire de până la 20° pe ambele părți și o reglare fără trepte înainte și înapoi (15 mm). Mașini multifuncționale puternice pentru găurirea, **filetarea**, alezarea și adâncirea tuturor tipurilor de materiale. **Funcționarea spre dreapta / stânga**, sistemul electronic de reglare cu arbore, portscula cu **sistem Keyless de schimbare rapidă a uneltei** și protecția termică oferă numeroase posibilități de utilizare. **Inclusiv carote Ø 14 / 18 / 22 mm**, adâncime de tăiere 30 mm; **Inclusiv mandrină de strângere SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptor pentru tarod M10 / M12 / M16**.

#### Aplicație:

Reglarea continuă a turației pentru variațiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghiilor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor și burghiilor de carotat pentru toate tipurile de materiale.

#### Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, **cârlig magnetic pentru așchii metalice**, sistem de lubrifiere și instrument de operare.

**Notă:**

- **Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.**
- **Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.**
- **Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.**

**Descriere tehnică**

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	18 mm
Putere absorbită	1150 W
Greutate	13 kg
Formă portsculă	CM2
Ø maxim frecare	18 mm
Ø maxim teșire	40 mm
Înălțime	440 mm
Interval de turație treapta 2	100 - 450 min <sup>-1</sup>
Lungime	295 mm
Lățime talpă magnetică	168 mm
Denumirea producătorului	MAB485
Lungime talpă magnetică	84 mm
Lățime	175 mm
Ø maxim carotare în oțel	40 mm
Cursa de lucru	160 mm
Ø maxim filetare în oțel	M16 mm
Dimensiunile portsculei	19 mm Weldon
Interval de turație treapta 1	50 - 250 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de carotat