

Garant
Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Date comandă

Numărul de comandă	201303 20
GTIN	4062406155605
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

 Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

 Lungimea tăișului L_c : 26 mm

Lungimea totală L: 92 mm

 Ø cozii D_s : 20 mm

Forma cozii: HB

Lățimea teșiturii la 45°: 0,1 mm

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	26 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,15 mm
Număr de dinți Z	2
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Ø cozii D_s	20 mm

Unghiul elicei	30 grad
Direcția de așchiere	orizontal, înclinat și vertical
Lungimea totală L	92 mm
Ø tăișului D _c	20 mm
Forma cozii	HB
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm
Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freze cilindro-frontale

Servicii

Secțiunea șlefuită a cozii cu funcție de siguranță pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Ø cozii sculei 20 mm

SZ2025 20