

**HOLEX****Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră, Carbură, Tip: A1020****Date comandă**

Numărul de comandă	540740 A1020
GTIN	4045197804723
Clasa articolului	52D

**Descriere****Execuție:**

**Geometria inovatoare a dinților** permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării excelente a așchiilor (fără așchii ascuțite) se atinge o calitate înaltă a suprafeței. Ø cozii 6 mm.

**Aplicație:**

Optimizate pentru prelucrarea **oțelului și a oțelului turnat**.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	64 mm
Forma	A1020
Simbol pentru dantură	Z oțel
Ø cap	9,6 mm
Descrierea formei	Cilindru
Grad de finețe a danturii	grosier

Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	19 mm
Serie	Dantură Z din oțel
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	recomandat		