

**Dispozitiv de tăiere cu acumulator pentru diferite materiale, Tip: M12FCOT-0****Date comandă**

Numărul de comandă	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Clasa articolului	03L

**Descriere****Execuție:**

**Dispozitiv de tăiere cu acumulator pentru diferite materiale FUEL** cu lamă de 76 mm pentru o adâncime de tăiere de 16,3 mm.

**Livrare:**

**Fără acumulator și fără încărcător.**

- 1 x lamă de diamant pentru gresie
- 1 x disc de șlefuit din carbură
- 1 x roată de tăiat din metal
- 1 x dispozitiv reglabil de aspirare a prafului.

**Notă:**

Pentru acumulatoare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073814.  
Pentru discul recomandat de debitat, vezi Cod 563050 Ref. 75.

**Descriere tehnică**

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului	M12FCOT-0

Greutate	1 kg
Ø găurii pânzei de ferăstrău	10 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Vibrație maximă conform EN	2,9 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	0
Adâncimea maximă de tăiere	16,3 mm
Ø maxim al discurilor	76 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Disc mic de debitat PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST Ø discurilor 75 mm	563050 75
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC