



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 16/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăişului D_c	16 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	1 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Ø D_3	9 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	25 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	2,35 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	7,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------