



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/5Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	200 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă L_1	120 mm
Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	57 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,74 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	23,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------