



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 25/5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p,max</sub>	1 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	60 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	117 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	25 mm
Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	43 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α <sub>max</sub>	1,05 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α <sub>max</sub>	16,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------