

**Mașină de găurit, Tip: GBM10RE****Date comandă**

Numărul de comandă	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Clasa articolului	03B

**Descriere****Execuție:**

Mașină de găurit manuală cu motor 600-W și moment ridicat de rotație pentru găuri de până la 10 mm în oțel.

- **Mandrină pentru precizie ridicată și durabilitate îndelungată.**
- **Design compact și greutate redusă.**
- **Comandă electronică pentru o găurire exactă.**
- **Funcționare spre dreapta / stânga.**
- **Mâner moale.**

**Avantaj:**

Comandă electronică pentru o găurire exactă.

**Livrare:**

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă 10 mm.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	GBM 10 RE
Turație maximă treapta 1	2600 min <sup>-1</sup>
Domeniul de strângere a mandrinei	1 - 10 mm
Greutate	1,7 kg

Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	25 mm
Vibrație maximă conform EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Putere absorbită	600 W
Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	10 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Mașină de găurit