



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 16/2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Filet de prindere M	M8
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	25 mm
Număr de dinți Z	2
Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p max</sub>	1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø tăişului D <sub>c</sub>	16 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Răcire interioară	da
Lungime de aşezare cu înclinație α <sub>max</sub>	7,3 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α <sub>max</sub>	2,35 grad
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară

Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------