



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L_{ges}	30 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Filet de prindere M	M10
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	11,3 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	33 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,52 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Tip de coadă	cu filet

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------