



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 25/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M12
Lungimea totală L_{ges}	35 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Număr de dinți Z	4
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing tăișului D_c	25 mm
Răcire interioară	da
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	16,3 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	43 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	1,05 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	48 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară

Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------