

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă bilaterală cu 4 muchii așchietoare. Execuția convexă a muchiiilor așchietoare ale plăcuței amovibile asigură pătrunderea ușoară a muchiei așchietoare în material.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOGU 030310 ER-GM
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Rază la colț	1 mm
Categorie	PR1535
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,2 - 1,9 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		