



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 25/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø tăişului D_c	25 mm
Filet de prindere M	M12
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Lungimea totală L_{ges}	35 mm
Răcire interioară	da
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	16,3 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	43 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	1,05 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	48 mm
Tip de coadă	cu filet

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------