

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, MF: M46X3****Date comandă**

Numărul de comandă	130015 M46X3
GTIN	4062406156053
Clasa articolului	10N

Descriere tehnică

Ø Filet	46 mm
Adâncimea filetului	115 mm
Număr de dinți Z	4
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Lungimea totală L	250 mm

Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	29 mm
Ø găurii de centrare	43 mm
Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	36 mm
Pas filet	3 mm
Tip de filet	M/MF
Dimensiunea filetului	M46×3
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod