



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator ONE-KEY™, Tip: M18OPD2-5



Date comandă

Numărul de comandă	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat performantă cu percuție cu 2 viteze, cu acumulator și reglare în mai multe trepte a momentului de rotație.
- Acumulatori Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea încărcării.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă și pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficiență maximă. Uzură minimă și durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparație cu motoarele CC standard.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – protecție la suprasarcină și gestionare a performanțelor.

FUEL™ ONE-KEY™ – cea mai nouă generație de aparate FUEL™ cu **tehnologie Bluetooth integrată pentru configurare individuală, gestionarea online a inventarului și raportare pentru dispozitive.**

FUEL™ Model de vârf cu moment mare de rotație.

Avantaj:

Motor POWERSTATE™ fără perii.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător, geantă de transport (cutie HD) și clips pentru centură.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840

Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	5 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Greutate	2,2 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 550 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	16 mm
Momentul maxim	135 Nm
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	1,33 m/s ²
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	13,2 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Conexiune pentru App	OneKey
Utilizare tipică	Heavy Duty
Model constructiv motor	FUEL™
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	M18ONEPD2-502X
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	89 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Piatră

recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C