

**SNMG 120408, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	PH
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Categorie	CA515
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 435 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tăişuri	8

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire