

**VNMG 160404, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 510 m/min
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PQ
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire