


CNMG 120408, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmtor de aşchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 140 - 480 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 480 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmtor de aşchii	PQ
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire