

**CNMM 160612, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMM 160612 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmtor de aşchii: PX

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 11 mm

Avans  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 430 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,25 - 0,9 mm/rot
Sfârâmtor de aşchii	PX
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 11 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 430 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire