


DNMG 150604, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 105 - 510 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	PQ
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 510 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire