


CNMM 160616, Categorie: CA515

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250498 CA515 |
| GTIN | 4960664675708 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

CNMM 160616 CA515 Categorie: CA515
 Sfârâmător de așchii: PX
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm
 Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Avans f | 0,25 - 0,9 mm/rot |
| Rază la colț | 1,6 mm |
| Sfârâmător de așchii | PX |
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Adâncime de tăiere a_p | 1 - 11 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 70 - 430 m/min |
| Categorie | CA515 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMM 160616 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |