


**SNMG 120408, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Clasa articolului	25E

**Descriere**

SNMG 120408 CA515 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: CA515

Sfărâmător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 105 - 510 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	PQ
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA515

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 510 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire