


SNMG 120408, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120408 CA515 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: CA515

Sfărâmător de așchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	PS
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA515

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire