


CNMG 120404, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250210 CA515
GTIN	4960664675296
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
 Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	PS
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire