


CNMM 120408, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 120408 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de așchii: PX
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm
 Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Sfărâmător de așchii	PX
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire