


CNMG 120416, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120416 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: PH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Sfărâmător de aşchii	PH
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire