



Disc de șlefuire în evantai speed+ ZA plat, Ø 125 mm, Granulație: 40



Date comandă

Numărul de comandă	565299 40
GTIN	4062406159559
Clasa articolului	52M

Descriere

Execuție:

- Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de șlefuire.
- Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
- Universal recomandat pentru oțel și INOX.
- Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanță.

speed+ - Disponere optimizată a lamelelor pentru lucrări similare unui disc din fibră cu **agresivitate ridicată**.

Aplicație:

Prelucrarea muchiilor, îndepărtarea adaosului.

Descriere tehnică

Descrierea formei	plat
Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		