


**DNMG 150604, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150604 CA515 Categorie: CA515  
 Sfârâmător de așchii: PS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 435 m/min
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	PS
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire