


**TNMG 160404, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	PQ
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 510 m/min
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire