

Dorn de măsurare a coordonatelor, Filet: M14



Date comandă

Numărul de comandă	494250 M14
GTIN	4046122918669
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Dorn de măsurare coordonate pentru determinarea poziției și a direcției filetului interior la utilizarea unui aparat de măsurare a coordonatelor sau a unui microscop tactil de măsurare MM1 cu sistemul tactil de măsurare TP20.

Aplicație:

Dornul este susținut de două spire (sus și jos) de către un gradient prestabilit și se centrează deasupra flancului filetului. Pe suprafața funcțională netedă se măsoară orientarea în cameră cu ajutorul palpatorului.

Descriere tehnică

Material	Oțel pentru calibre
Dimensiune L1	67 mm
Dimensiune L3	20 mm
Ø D	14 mm
Deschiderea cheii SW	12 mm
Dimensiune L2	28 mm
Calibrarea	L10
Tip produs	Dorn de control pentru masini unelte

Servicii

CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim
20 mm

028550 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø
maxim 90 mm

028590 90