


DCMT 070208, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMT 070208 CA515 Categorie: CA515
 Sfârâmător de așchii: GK
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm
 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 390 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	GK
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 390 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070208
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire