

**WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080404 Wiper CA515 Categorie: CA515
Sfârâmător de aşchii: WQ
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm
Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	WQ
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire