


**DC.T 11T304, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DC.T 11T304 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 390 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	HQ
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 390 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire