


CC.T 09T304, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T304 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: HQ
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 110 - 380 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 380 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	HQ
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire