

**WNMG 080412, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080412 CA515 Categorie: CA515
Sfârâmător de aşchii: PS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm
Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Sfârâmător de aşchii	PS
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire