

**WNMG 080416, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	252118 CA515
GTIN	4960664678761
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080416 CA515 Categorie: CA515

Sfărâmbător de aşchii: PS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PS
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080416
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire