


DCMT 11T308, Categorie: CA515

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260387 CA515 |
| GTIN | 4960664676057 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

DCMT 11T308 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de așchii: HQ
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 390 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Sfărâmător de așchii | HQ |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 100 - 390 m/min |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Avans f | 0,05 - 0,25 mm/rot |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Aplicația principală | P |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | CA515 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT 11T308 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |