

**WNMG 080404, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	HQ
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire