

**WN.G 080408, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WN.G 080408 CA515 Categorie: CA515

Sfărâmbător de așchii: PS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,8 mmAvans  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 435 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 435 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,8 mm
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	PS

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire