


WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080404 Wiper CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: WP
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
 Avans f : 0,07 - 0,3 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	WP
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire