


**VBMT 160404, Categorie: CA515**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261182 CA515  |
| GTIN               | 4960664678143 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere**

VBMT 160404 CA515 Categorie: CA515  
 Sfărâmător de aşchii: HQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 390 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Condiție de tăiere                            | continuă           |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,25 mm/rot |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 110 - 390 m/min    |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 2 mm         |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Sfărâmător de aşchii                          | HQ                 |
| Categorie                                     | CA515              |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare                           |
| Materialul sculei               | Carbură                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | VBMT 160404                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 2                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |