

**VBMT 160408, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Clasa articolului	25E

Descriere

VBMT 160408 CA515 Categorie: CA515
Sfârâmător de aşchii: HQ
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 110 - 390 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	HQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 390 m/min
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire