



Clemă de fixare pitbull ascuțit, Filet M: M10



Date comandă

Numărul de comandă	370025 M10
GTIN	4046368563708
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Clemă, inclusiv șurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
- Strângere sigură, precisă.
- Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puțin proeminente.

Muchie de prindere ascuțită pentru piese brute.

Aplicație:

Ideal pentru prindere multiplă.

Descriere tehnică

h_1	11,4 mm
Material	Oțel
H	18,03 mm
B_{H9}	25,4 mm
Forța de strângere	26 kN
Cursa de prindere	1,7 mm

Lățimea clemei	25,4 mm
Filet M	M10
B ₁	10,2 mm
Înălțime H ₂	6,3 mm
Moment maxim de strângere	40 Nm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive