

**Garant****GARANT Master Tap INOX Tarod de mașină foarte lung HSS-E-PM, Forma B 6HX, TiAlN, M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	132195 M5
GTIN	4062406209407
Clasa articolului	111

**Descriere****Execuție:**

Tarod performant, elaborat special pentru **utilizarea în condiții de siguranță în oțeluri rezistente la rugină și acizi** precum și în **materiale duplex**.

- **Materialul sculei așchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenței la uzură**
- **Acoperirea specială multilayer TiAlN, de cea mai nouă generație**
- **Geometrie parametrizată a suprafeței de degajare, pentru formare optimă a așchiilor și stabilitate la răscuire**

**Cu coadă foarte lungă.** Coadă conform DIN371.

**Avantaj:**

Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

**Descriere tehnică**

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Tip de filet	M
Număr de dinți Z	3
Standard	Normă de lucru
Materialul sculei	HSS E PM
Dimensiunea filetului	M5
Pas filet	0,8 mm
Ø Filet	5 mm
Lungimea totală L	140 mm

Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	4,9 mm
Ø găurii de centrare	4,2 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Adâncimea filetului	15 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Serie	Master Tap
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	20 m/min	N
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	16 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	16 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	M
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat