

Garant**Disc de șlefuire în evantai speed ZA plat, Ø 125 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	565275 120
GTIN	4062406162528
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

- **Corindon de zirconiu (ZA) premium, pentru putere maximă de șlefuire.**
- **Țesătură mixtă robustă din poliester și bumbac cu comportament ideal la uzură și stabilitate la utilizarea pe muchii.**
- **Disc stabil din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
- **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare slabe și performante.**

speed - Disponere plană a lamelor pentru **un volum mare de așchiere** și o durabilitatea ridicată.

Aplicație:

Teșire precisă, prelucrarea muchiilor și șlefuirea suprafețelor.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Granulație	120
Descrierea formei	plat

Ø găurii	22,23 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		