


Garant**Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtronic, Tip: 125S****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 363000 125S |
| GTIN | 4062406219949 |
| Clasa articolului | 310 |

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziționare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp și Erowa ITS148 (măr. 50 și 80) prin plăcuța intermediară.**
- **Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**
- **Interfață de automatizare.**
- **Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.**
- **Forță de strângere până la 25 kN, la un moment de rotație de 90 Nm.**
- **Utilizare rapidă și intuitivă.**
- **Precizie de re poziționare <0,01 mm.**
- **Scalare pentru poziționarea prealabilă a modulelor de strângere.**
- **Piulița șurubului cu sau fără funcție de pendul.**
- **Margine de strângere pentru bride de fixare.**
- **Setare centru cu cheie cu pini.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Șină de bază, ax, piulițe ax, **carcasă ax Cod 363083.**

Accesorii opționale:

Șurubelniță 6-gonală nr. 627424 măr. 5, cheie frontală nr. 628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229, gheare prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085. Suport de înălțime Cod 363090 (în combinație cu Cod 363079). Stația de asamblare nr. 358595 52/96.

Notă:

Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediați golurile de prindere la tipurile XS și XSP cu ajutorul bacurilor detașabile decalate.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| L | 220 mm |
| Gamă de prindere S2 | 92 - 180 mm |
| Momentul maxim | 132 Nm |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Xtric 125 |
| Greutate | 9 kg |
| Înălțime H | 54 mm |
| Forță de strângere până la maxim | 32 kN |
| B | 125 mm |
| Serie | Xtric |
| Gamă de prindere S1 | 0 - 94 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | 5 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | 13 mm |
| Canal longitudinal | 20 mm |
| Dimensiune fixă partea inferioară | 96 mm |
| Tip produs | Menghină de mașină |

Accesorii

Placă adaptoare la menghină cu fixare centrică Tip ZS / pentru placa de strângere de Ø 125/138 mm

363080 125/138

363080 125/120

Placă adaptoare la menghină cu fixare centrică Tip ZS /
pentru placa de strângere de Ø 125/120 mm

| | |
|---|----------------|
| Gheară de strângere Tip CS1 | 361165 CS1 |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 20 mm | 363076 20 |
| Lagăr arbore complet Tip 125/220 | 363008 125/220 |
| Bac moale detașabil Tip 160S | 363034 160S |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 32C mm | 363076 32C |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 30C mm | 363076 30C |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 10 mm | 363076 10 |
| Piuliță șurub rigidă dreapta Tip 125 | 363097 125 |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 25 mm | 363076 25 |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 12 mm | 363076 12 |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 32 mm | 363076 32 |
| Piuliță șurub pendulând stânga Tip 125 | 363098 125 |
| Bac moale detașabil Tip 160A | 363034 160A |
| Piulița șurubului pendulând dreapta Tip 125 | 363099 125 |
| Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 30 mm | 363076 30 |
| Ax de schimb pentru XTRIC Tip 125S | 363084 125S |